



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen, ja niiden valo muistuttaa lämmintä halogeenia. Nämä GU10-LED-kohdelamput sopivat useimpiin olemassa oleviin valaisimiin, joissa on GU10 LED-kanta, joten niillä voidaan korvata perinteiset halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot -lamput säästävät huomattavasti energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	365 lm
Valovoima (nim.)	710 cd
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	365 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Virrankulutus	5 W
Lampun virta (nim.)	25 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220–240 V

Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampan muoto	PAR16 [PAR 2 tuumaa / 50 mm]


Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	5 kWh

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Koko tuotenimi	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672139100
Paikallisen koodin kuvaus	4724014
Tilauuskoodi	72139100



Tuotekoodi (12NC)	929001364202
Paikallinen koodi	4724014
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696721391
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696721407

Mittapiirros




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Valonjakotiedot



Accent Lighting - Spots

Spectral Power Distribution Colour





Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

