



CorePro LEDspot MV - GU10

CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	365 lm
Lichtsterkte (nom.)	710 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	73,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	365 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	50 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]

CorePro LEDspot MV - GU10

Keurmerken en classificaties


Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
Volledige productnaam	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM



Full EOC	871869672139100
Bestelcode	72139100
Materiaalnr. (12NC)	929001364202
Lokale code	CSGU50W83036D1
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696721391
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696721407

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




© 2023 Philips Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden.

Spectral Power Distribution Colour

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

