



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [ GU10]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	5-50W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [ CCT de 3000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	365 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	365 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	710 cd
Designação da cor	White (WH)
Ângulo do feixe nominal	36 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	73,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %


Fluxo luminoso em cone de 90°	365 lm
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim

# CorePro LEDspot MV

Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
<b>Dados do produto</b>	
Código do produto completo	871869672139100
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – Produto	8718696721391

Código de encomenda	72139100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001364202
Peso líquido (Peça)	0,038 kg



## Desenho dimensional




GU10 230V 5-50W 365lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

## Dados fotométricos



Classic LEDspotMV 50W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

## CorePro LEDspot MV

### Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

