

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	
Λυχνιολαβή	GU10 [GU10]		380 lm
Σήμανση RoHS	RoHS mark	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κύκλος λειτουργίας	50000X	Power (Rated) (Nom)	5 W
Τεχνικός τύπος	5-50W	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	25 mA
Τεχνικός φωτισμός		Αντίστοιχη ισχύς	50 W
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]	Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °	Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Φωτεινή ροή (ονομ.)	380 lm	Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.7
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	380 lm	Τάση (ονομ.)	220-240 V
Ένταση φωτός (ονομ.)	710 cd	Θερμοκρασία	
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C
Ονομαστική γωνία δέσμης	36 °	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	76,00 lm/W	Εγκριση και εφαρμογή	
Συνάφεια χρωμάτων	<6	Επκέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A+
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80	Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %		

CorePro LEDspot MV

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869673024900
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
EAN/UPC	8718696730249
Κωδικός παραγγελίας	73024900

Local Code	CLED5GU/36840D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001364302
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,038 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




GU10 230V 5-50W 380lm 36D 4000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



Classic LEDspotMV 50W GU10 840 36D




CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Διάρκεια ζωής



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

