

PHILIPS

Lighting



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU10 [GU10]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	380 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	710 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	76,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	380 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	25 mA
Αντίστοιχη ισχύς	50 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	65 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	PAR16 [PAR 2 ίντσες/50 mm]


Εγκριση και Εφαρμογή	
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Ναι

CorePro LEDspot MV

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	5 kWh
EyeComfort	Ναι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673024900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CLED5GU/36840D ΛΑΜΠ. LED



Κωδικός παραγγελίας	73024900
Αρ. υλικού (12NC)	929001364302
Τοπικός κωδικός	CLED5GU/36840D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696730249
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696730256

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

