



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halógeno. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halógeno ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo Luminoso	380 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	710 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	76,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	380 lm

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	25 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]


CorePro LEDspot MV

Aprovação e aplicação	
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM
Nome do produto completo	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Desenho dimensional




Dados fotométricos



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Código do produto completo	871869673024900
Código de encomenda	73024900
N.º material (12NC)	929001364302
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696730249
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696730256


Product	D	C
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM

