



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

A hálózati feszültségről üzemeltethető G9-es fejelésű LED kapszula irányított fényt sugároz, ezért valódi alternatívája a halogén kapszuláknak. Különösen alkalmas munkafelületek megvilágításához üzletekben, hotelekben és éttermekben, valamint ideális az asztali lámpákhoz és szekrények világításához. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G9 foglalattal rendelkező meglévő lámpatestekkel, amelyekben ki tudja váltani a halogén kapszulákat, így jelentős energia-megtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan fényminőség mellett.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G9 [G9]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	30 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	210 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	110,53 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 Hz
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	1,9 W
Fényforrás árama (névleges)	18 mA
Teljesítmény-egyenérték	25 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,4
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	60 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem



CorePro LEDcapsule MV

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Egyéb
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	2 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
Teljes terméknév	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Méretezett rajza

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

Fotometriai adatok



General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

CorePro LEDcapsule MV

Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

