



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G9 [G9]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	30000X
Dane techniczne	1.9-25W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	210 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	210 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110,53 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	1.9 W
Prąd lampy (Nom)	18 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh


CorePro LEDcapsule MV

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869672423100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830
EAN/UPC - Produkt	8718696724231
Kod zamówienia	72423100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	929001364702
Waga netto (szt.)	0,012 kg


Rysunki techniczne




G9 230V 2.5-25W 204lm 3000K G9 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

Dane fotometryczne




General Uniform Lighting
1 - 2019 2.000 2000 2000 2000 2000
Page 10



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 830 Capsule

CorePro LEDcapsule MV 25W G9 830 Capsule




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

CorePro LEDcapsule MV

Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

