



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

Produsele de tip LED specializate oferă lumină de foarte bună calitate, fiind o adevărată alternativă la lămpile de specialitate cu halogen (cum ar fi G9 și R7S). Sunt adecvate în special pentru iluminatul suprafețelor de lucru în hoteluri și restaurante și ideale pentru aplicații decorative și ambientale. Produsele LED specializate asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

### Catalog de date

| Informații generale                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Baza elementului de fixare                                                                       | G9 [G9]            |
| Durată de viață nominală                                                                         | 15.000 ore         |
| Ciclu de comutare                                                                                | 30.000             |
| Lighting Technology                                                                              | LED                |
| În conformitate cu RoHS                                                                          | Da                 |
| Date tehnice lumină                                                                              |                    |
| Cod culoare                                                                                      | 830 [CCT of 3000K] |
| Flux luminos                                                                                     | 210 lm             |
| Denumirea culorii                                                                                | Alb (WH)           |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)                                                           | 3000 K             |
| Randament luminos (nominal) (nom.)                                                               | 110,53 lm/W        |
| Consistență culori                                                                               | <6                 |
| Indice de redare a culorilor (IRC)                                                               | 80                 |
| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %               |


| Funcționare și sistem electric                        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Frecvență linie                                       | 50 Hz     |
| Frecvență de intrare                                  | 50 Hz     |
| Consum de curent                                      | 1,9 W     |
| Curent lămpă (nom.)                                   | 18 mA     |
| Echivalent putere                                     | 25 W      |
| Timp de pornire (nom.)                                | 0,5 s     |
| Timp de încălzire până la 60% lumină                  | 0,5 s     |
| Factor de putere (fracție)                            | 0.4       |
| Tensiune (nom.)                                       | 220-240 V |
| Temperatură                                           |           |
| Maximum T-case (nom.)                                 | 60 °C     |
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |           |
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Nu        |

# CorePro LEDcapsule MV

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Sistem mecanic și carcasă    |                                      |
| Formă bec                    | Altele                               |
| Aprobare și aplicație        |                                      |
| Consum de energie kWh/1000 h | 2 kWh                                |
| Date despre produs           |                                      |
| Nume comandă produs          | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830 |
| Numele complet al produsului | CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830 |


|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871869672423100 |
| Cod de comandă                       | 72423100        |
| Număr material (12NC)                | 929001364702    |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1               |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8718696724231   |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 12              |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718696724248   |

## Cote




| Product                              | D       | C     |
|--------------------------------------|---------|-------|
| CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830 | 16,5 mm | 48 mm |

## Date fotometrice




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830


# CorePro LEDcapsule MV

## Date fotometrice




Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830

