



MASTER LEDtube EM/ Mains T8

Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8

Philips MASTER LEDtube cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Para quienes buscan rentabilidad dentro de un presupuesto limitado y formas de reemplazar las lámparas para obtener un mejor efecto y mayor duración de la luz.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (nom.)	30000 h
Ciclo de conmutación	50000X
B50L70	30000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]
Flujo lumínico (nom.)	4000 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	4000 lm
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	33 W
Corriente de lámpara (máx.)	337 mA
Corriente de lámpara (mín.)	122 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.92
Voltaje (nom.)	100-277 V

Temperatura	
T ambiente (máx.)	45 °C
T ambiente (mín.)	-20 °C
T de almacenamiento (máx.)	65 °C
T de almacenamiento (mín.)	-40 °C
Temperatura máxima (nom.)	55 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Datos técnicos de la luz	
Longitud de producto	2400 mm

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+


Datos de producto	
Código de producto completo	871869674389800
Nombre de producto del pedido	Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8
EAN/UPC - Producto	8718696743898

Código de pedido	929001368112
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001368112
Peso neto (pieza)	0,540 kg

Advertencias y seguridad

- OBSERVACIONES: La eficiencia energética general y la distribución de la luz de cualquier instalación que utiliza estas lámparas están determinadas por el diseño de la instalación.

Plano de dimensiones



TLED 8ft 35-110W 4000lm 6500K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8	25,7 mm	28 mm	2373,1 mm	2380,2 mm	2387,3 mm

