

MASTER LEDtube GA

Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8 BR

A Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED ao formato de uma lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência perfeitamente uniforme similar a uma fluorescente tradicional. Esse produto é a solução ideal para atualização de lâmpadas em aplicações de iluminação geral.

Avisos e Segurança

· NOTA: a eficiência energética e distribuição de luz de qualquer instalação que utilizam essas lâmpadas são determinadas pela estrutura da instalação.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|------------------------|---------------------------------|
| Casquilho | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vida útil nominal | 25.000 hora(s) |
| Ciclo de comutação | 50.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Compatível com EU RoHS | Sim |

| Dados técnicos de luz | |
|---|--------------------|
| Código da cor | 865 [CCT of 6500K] |
| Ângulo do feixe (Nom.) | 160 ° |
| Fluxo luminoso | 4.000 lm |
| Designação da cor | Luz natural |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 6500 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 121,21 lm/W |
| Consistência da cor | <6 |
| Color rendering index (CRI) | 80 |
| LLMF no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 % |

| Dados elétricos e de operação | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frequência de entrada | 50 ^º a 60 ^º Hz |
| Consumo de energia | 33 W |
| Corrente de lâmpada (Máx.) | 337 mA |
| Corrente de lâmpada (Min.) | 122 mA |
| Tempo de arranque (Nom.) | 0,5 s |
| Tempo de aquecimento para 60% de luz | 0,5 s |
| Fator de potência (fração) | 0,92 |
| Tensão (Nom.) | 100-277 V |

| Temperatura | |
|-----------------------------------|----------------|
| Intervalo de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C |
| T-máxima na caixa (Nom) | 55 °C |

| Controles e dimerização | |
|-------------------------|-----|
| Regulável | Não |

MASTER LEDtube GA

Dados mecânicos e de compartimento

Forma da lâmpada Tubo, de duas bases

Aprovação e aplicação


Produto energeticamente eficiente Sim
Marcas de aprovação Marcação CE Conformidade RoHS
Certificado KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h - kWh

Dados do produto

Nome de produto da encomenda Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8 BR
Nome do produto completo Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8 BR

| | |
|---|------------------------------------|
| Full EOC | 871869674391100 |
| Descrição do código local | LAMPADA LED TUBULAR MLEDTUB-HO33WC |
| Código de encomenda | 929001368172 |
| Nº do material (12NC) | 929001368172 |
| Código local | MLEDTUB-HO33WC |
| Numerador — Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC - produto/caixa | 8718696743911 |
| Numerador SAP — Embalagens por exterior | 10 |
| EAN/UPC - caixa | 8718696743928 |

Desenho dimensional



| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|-------|------------|------------|------------|
| Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8 BR | 25,7 mm | 28 mm | 2.373,1 mm | 2.380,2 mm | 2.387,3 mm |

