



MASTER LEDtube GA

Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8 BR

A Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED ao formato de uma lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência perfeitamente uniforme similar a uma fluorescente tradicional. Esse produto é a solução ideal para atualização de lâmpadas em aplicações de iluminação geral.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h
Ciclo de comutação	50000X
B50L70	25000 h
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [TCC de 6500K]
Fluxo luminoso (Nom.)	4000 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	4000 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	33 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	337 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	122 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,92
Tensão (Nom.)	100-277 V
Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Comprimento do produto	2400 mm
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Yes
Marcas de aprovação	Marca CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Dados do produto	
Código do produto completo	871869674391100

MASTER LEDtube GA


Nome de produto da encomenda	Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8 BR
EAN/UPC – Produto	8718696743911
Código de encomenda	929001368172
Código de encomenda local	MLEDTUB-HO33WC
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

Numerador SAP – Embalagens por exterior	10
Nº do material (12NC)	929001368172
Peso líquido SAP (peça)	0,540 kg

Avisos e Segurança

- NOTA: a eficiência energética e distribuição de luz de qualquer instalação que utilizam essas lâmpadas são determinadas pela estrutura da instalação.

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDTube 8ft 33W 4000lm 865 T8 BR	25,7 mm	28 mm	2373,1 mm	2380,2 mm	2387,3 mm

TLED 8ft 35-110W 4000lm 6500K G13 ND

