

PHILIPS

Eco passport

AR70 100-240V 5-50W 525lm 25D 2700K ND Refletores de LED GU10 padrão

Os LEDspots padrão e de vidro são a escolha perfeita para iluminação de destaque e oferecem uma luz suave semelhante à das lâmpadas halógenas. Eles são compatíveis com a maioria das instalações existentes com soquete GU10 e foram desenvolvidos para substituição das lâmpadas halógenas. Eles são a solução perfeita para suas necessidades básicas de iluminação: oferecem a iluminação agradável e o desempenho que você espera de uma tecnologia LED com preço acessível.



Our Eco passport



Energia

- Regulável: Não
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 105,00 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 5 W



Circularidade

- Vida útil nominal (Nom.): 25000 h



Embalagem

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,174 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,009 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,036 kg
- SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,006 kg



Substâncias

- Compatível com EU RoHS: No



Peso e materiais

- Peso líquido SAP (peça): 0,050 kg