

PHILIPS

Lighting



# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## Master LED PAR30L 40W 15D 827

Philips High Lumen PAR30L 在傳統的 CDM PAR30L 外型中，整合了最新科技的 COB LED 光源和輕巧的高效能驅動器。這款產品具備更為明亮的高效能照明，使擺設商品更加動人。此外，這款燈泡搭載過熱保護 (OTP) 技術，能夠確保產品長效使用壽命。

### 产品数据


一般資訊		輸入頻率	
燈座基底	E27 [E27]	輸入頻率	50 至 60 Hz
標稱使用壽命	25,000 h	耗電量	40 W
切換週期	50,000	燈具電流 (標稱)	196 mA
照明技術	LED	相等瓦數	70 W
符合歐盟 RoHS 標準	是	起始時間 (標稱)	0.5 s
照明技術		達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
色碼	827 [CCT of 2700K]	功率因數 (比值)	0.9
光束角 (Nom)	15°	電壓 (標稱)	220-240 V
光通量	3,850 lm	溫度	
光強 (標稱)	38,500 cd	T 盒上限 (正常情況)	90 °C
色彩名稱	暖白光 (WW)	控制與調光	
相關色彩溫度 (規範)	2700 K	可調光	否
光效 (額定) (標準)	96.00 lm/W	機械與外罩	
色彩一致性	<6	燈泡形狀	PAR30L [PAR 3.75 inch/95mm (長型)]
演色性指數 (CRI)	82	認證與應用	
LLMF 標稱壽命結束 (規範)	70 %	適合補強燈	是
運轉與電力			
線路頻率	50 to 60 Hz		

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

能源消耗 kWh/1000 h	40 kWh
<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	Master LED PAR30L 40W 15D 827
完整產品名稱	Master LED PAR30L 40W 15D 827
完整產品代碼	871869675931800
訂單代碼	929001374308


材質 Nr. (12NC)	929001374308
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718696759318
分子 - 每一外盒包裝	6
EAN/UPC - 箱	8718696759325

## 二维绘图




Product	D	C
Master LED PAR30L 40W 15D 827	95.5 mm	129 mm


## 光度数据



Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 827





Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 40W 15D 827



Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 40W 15D 827

# MASTER LEDspot PAR High Lumen

## 壽命



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 827

Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 40W 15D 827

