



MASTER LEDspot PAR Alto Flusso

Master LED PAR30L 40W 30D 830

Philips High Lumen PAR30L integra una sorgente luminosa LED COB leader e un driver compatto ad alta efficienza nel tradizionale design di CDM PAR30L. Esalta la bellezza della merce con un'illuminazione più brillante e ad alte prestazioni. Inoltre, la lampada è dotata di una protezione da sovratemperatura (OTP) per garantire una lunga durata di vita

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	30 °
Flusso luminoso	4.500 lm
Intensità luminosa (Nom)	13.500 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	82
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	40 W
Corrente lampada (Nom)	196 mA
Potenza equivalente	70 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	90 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

MASTER LEDspot PAR Alto Flusso

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR30L [PAR 3,75"/95 mm lunga]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	40 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Master LED PAR30L 40W 30D 830
Nome completo prodotto	Master LED PAR30L 40W 30D 830


Full EOC	871869675941700
Codice d'ordine	75941700
Codice materiale (12NC)	929001374808
Codice locale	MLED40P3083030I
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696759417
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696759424

Disegno tecnico




Product	D	C
Master LED PAR30L 40W 30D 830	95,5 mm	129 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Master LED PAR30L 40W 30D 830



Spectral Power Distribution Colour - Master LED PAR30L 40W 30D 830

MASTER LEDspot PAR Alto Flusso


Fotometrie




Source: Philips Lighting NV
Page 10

Accent Lighting Spots - Master LED PAR30L 40W 30D 830

Durata



Life Expectancy Diagram - Master LED PAR30L 40W 30D 830



Lumen Maintenance Diagram - Master LED PAR30L 40W 30D 830

