

PHILIPS

Lighting



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

Οι λαμπτήρες CorePro LEDspots αποτελούν ιδανική λύση για φωτισμό στενής δέσμης και παρέχουν θερμό φως παρόμοιο με των λαμπτήρων αλογόνου. Είναι συμβατοί με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση GU10 ή E27, ενώ έχουν σχεδιαστεί ως λύση αντικατάστασης των λαμπτήρων αλογόνου ή πυράκτωσης. Οι λαμπτήρες LED προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης.

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες                   |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Βάση-κάλυμμα                          | GU10 [GU10] |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής              | 15.000 h    |
| Κύκλος λειτουργίας                    | 50.000      |
| Lighting Technology                   | LED         |
| Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ | Ναι         |

| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού                       |                    |
|---|--------------------|
| Κωδικός χρώματος                                      | 830 [CCT of 3000K] |
| Γωνία δέσμης (ονομ.)                                  | 36 μοίρα(ες)       |
| Φωτεινή ροή   | 460 lm             |
| Ένταση φωτός (ονομ.)                                  | 800 cd             |
| Ανάθεση χρωμάτων                                      | Λευκό (WH)         |
| Συχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)   | 3000 K             |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)             | 92,00 lm/W         |
| Συνάφεια χρωμάτων                                     | <6                 |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)                     | 80                 |
| LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 %               |
| Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)                  | 460 lm             |

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Line Frequency                        | 50 to 60 Hz  |
| Συχνότητα εισόδου                     | 50 έως 60 Hz |
| Κατανάλωση ενέργειας                  | 5 W          |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)      | 41 mA        |
| Αντίστοιχη ισχύς                      | 65 W         |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.)                | 0,5 s        |
| Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού  | 0,5 s        |
| Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)           | 0,5          |
| Τάση (ονομ.)                          | 220-240 V    |

| Θερμοκρασία                                    |       |
|--|-------|
| Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) | 72 °C |

| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |     |
|---|-----|
| Με ρύθμιση έντασης                        | Όχι |

| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Σχήμα λαμπτήρα                    | PAR16 [PAR 2 ίντσες/50 mm] |


| Εγκριση και Εφαρμογή            |     |
|---------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης | Ναι |

## CorePro LEDspot MV

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες         | 5 kWh                                 |
| EyeComfort                                 | Ναι                                   |
| <b>Στοιχεία προϊόντος</b>                  |                                       |
| Όνομα παραγγελίας προϊόντος                | CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND |
| Πλήρες όνομα προϊόντος                     | CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND |
| Full EOC                                   | 871869674385000                       |
| Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B | CLED5GU/36830 ΛΑΜΠ. LED               |



|  |               |
|--|---------------|
| Κωδικός παραγγελίας                        | 74385000      |
| Αρ. υλικού (12NC)                          | 929001381202  |
| Τοπικός κωδικός                            | CLED5GU/36830 |
| Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία        | 1             |
| EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη                      | 8718696743850 |
| Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί | 10            |
| EAN/UPC - Κιβώτιο                          | 8718696743867 |

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND | 50 mm | 54 mm |

### Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND


# CorePro LEDspot MV

## Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

