



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu


Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Zużycie energii	5 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Lamp Current (Nom)	41 mA
Cykl Przełączania	50 000	Równoważna moc w watach	65 W
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Napięcie (Nom)	220-240 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Temperatura	
Strumień świetlny	460 lm	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	72 °C
Światłość (Nom)	800 cd	Układy sterowania i ściemnianie	
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Z możliwością przyciemniania	Nie
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Mechanika i korpus	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,00 lm/W	Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale/50 mm]
Jednorodność barw	<6	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	460 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		

CorePro LEDspot MV

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND
Full EOC	871869674385000


Kod zamówienia	74385000
Materiał Nr (12NC)	929001381202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696743850
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696743867

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND

