



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
RoHS-merkteken	RoHS mark
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	5-65W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36°
Lichtstroom (nom.)	485 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	485 lm
Lichtsterkte (nom.)	800 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Opgegeven bundelbreedte	36°
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	97,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	485 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Lampstroom (nom.)	41 mA
Overeenkomstig vermogen	65 W
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	72 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Productgegevens

Volledige productcode	871869674387400
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND
EAN/UPC - Product	8718696743874
Bestelcode	74387400
Local Code	CSGU65W84036D

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001381302
Netto gewicht (per stuk)	0,038 kg


Maatschets




GU10 230V 5W-65W 460lm 36D 4000K ND

Product	D	C
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens



CorePro LEDspot MV 65W GU10 840 36D





CorePro LEDspotMV 65W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur



CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

CorePro LEDspotMV 65W GU10 830 36D

