



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrøse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	2G11 [2G11]
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	30000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	2000 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	39000-71000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	420 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	290 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Spænding (nom.)	53-77 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	60 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	400 mm


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate

CorePro LED PLL

Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869673966200
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696739662
Ordrekode	73966200

Lokal ordrekode	2057808651
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001381502
Nettovægt (stykke)	0,160 kg


Målskitse




PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11					


Fotometriske data



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



CorePro LED PLL

Levetid



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

