



# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL là giải pháp đèn downlight & bộ đèn tối ưu lý tưởng cho nhiều mục đích chiếu sáng chung. Đèn tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng đèn huỳnh quang truyền thống, mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng tuyệt vời trong suốt thời gian sử dụng gấp đôi các loại đèn huỳnh quang khác.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế đui đèn	2G11 [ 2G11]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	30000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
B50L70	30000 h

Thông số kỹ thuật ánh sáng	
Mã màu	840 [ CCT 4000K]
Quang thông (Danh định)	2100 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	2100 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	83
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	39000-71000 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	16.5 W
Dòng điện bóng đèn (Tối đa)	420 mA
Dòng điện bóng đèn (Tối thiểu)	290 mA
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Điện áp (Danh định)	53-77 V

Nhiệt độ	
Nhiệt độ môi trường (Tối đa)	45 °C
Nhiệt độ môi trường (Tối thiểu)	-20 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối đa)	60 °C
Nhiệt độ lưu trữ (Tối thiểu)	-40 °C
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không

Cơ khí và bộ vỏ	
Chiều dài sản phẩm	400 mm


Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Đấu phê duyệt	TUV Dấu CE Tuân thủ RoHS Chứng nhận KEMA Keur

# CorePro LED PLL

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	20 kWh
<b>Thông số sản phẩm</b>	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869673974700
Tên sản phẩm khác	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696739747

Mã đơn hàng	929001381602
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001381602
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,160 kg


## Bản vẽ kích thước




PLED 230V 16-36W 2100lm 4000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11					


## Dữ liệu phân bố ánh sáng



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 840 2100lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



# CorePro LED PLL

## Tuổi thọ



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

