



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle opgraderingsløsning til downlights og armaturer i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrøse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

Produkt data


Generelle oplysninger		Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)		0.5 s
Sokkel	2G11 [2G11]	Spænding (nom.)	53-77 V	
Nominal levetid (nom.)	30000 h	Temperatur		
Interval mellem tænd/sluk	50000X	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C	
B50L70	30000 h	T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C	
Lysteknisk		T-lagring (maks.)	60 °C	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]	T-lagring (min.)	-40 °C	
Lysstrøm (nom.)	2100 lm	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C	
Lysstrøm (nominel) (nom.)	2100 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	Dæmpbar	Nej	
Farveensartethed	<6	Mekanik og armaturhus		
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83	Produktlængde	400 mm	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Godkendelse og anvendelsesområde		
Drift og el		Energimærket (EEL)	A+	
Indgangsfrekvens	39000-71000 Hz	Energibesparende produkt	Yes	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W	Godkendelser	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate	
Lyskildens strømstyrke (maks.)	420 mA			
Lyskildens strømstyrke (min.)	290 mA			
Opstartstid (nom.)	0,5 s			

CorePro LED PLL

Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869673976100
Ordreproduktnavn	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696739761
Ordrekode	73976100

Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001381702
Nettovægt (stykke)	0,160 kg



Målskitse




PLED 230V 16-36W 2100lm 6500K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11					

Fotometriske data





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 865 2100lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



CorePro LED PLL

Levetid



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

