



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL on oikea ratkaisu yleisvalaistuksessa käytettävien alasvalojen ja valaisimien päivittämiseen. LED-valonlähde vastaa kooltaan perinteisiä pistokantaloistelamppuja. Energiaa kuluu käyttöiän aikana puolet vähemmän kuin perinteisellä loistelampulla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11
Nimelliskäyttöikä	30 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta	2 100 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	127,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	39000-71000 Hz

Syöttötaajuus	39000-71000 Hz
Virrankulutus	16,5 W
Lampun virta (suurin)	420 mA
Lampun virta (min.)	290 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	53-77 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Kytkevätvirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ilman sytytintä	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaite ja sytytin	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ilman sytytintä	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaite ja sytytin	-


CorePro LED PLL

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	400 mm
Hehkulampun muoto	PL-L
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	TUV CE-merkintä RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur-todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh

Mittapiirros




Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11


EPREL-rekisteröintinumero	387354
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Koko tuotenimi	CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
Full EOC	871869673976100
Paikallisen koodin kuvaus	4721590
Tilauskoodi	73976100
Tuotekoodi (12NC)	929001381702
Paikallinen koodi	4721590
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696739761
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696739778

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm




General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11


Käyttöikä




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

CorePro LED PLL

Käyttöikä



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

