



# CorePro LED PLL

## CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL er den ideelle oppgraderingsløsningen for downlights og armaturer i en lang rekke bruksområder innen allmennbelysning. Den integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lysrørformfaktor som gir vesentlige energibesparelser over en levetid som er dobbelt så lang som tilsvarende glødelamper.

### Produktdata

Generell informasjon		Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)		0.5 s
Lyskildefeste	2G11 [ 2G11]	Spenning (nom.)		53-77 V
Nominell levetid (nom.)	30000 h	Temperatur		
Av/på-syklus.	50 000 X	Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C	
B50L70	30000 h	Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C	
Teknisk belysning		Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	60 °C	
Fargekode	865 [ CCT av 6500 K]	Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C	
Lysstrøm (nom.)	2100 lm	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C	
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2100 lm	Kontroller og dimming		
Korreleret fargetemperatur (nom.)	6500 K	Kan dimmes	No	
Fargesamsvar	<6	Mekanisk og innfatning		
Fargegjengivelse (nom)	83	Produktlengde	400 mm	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Godkjenning og bruk		
Drift og elektrisk		Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+	
Inngangsfrekvens	39000-71000 Hz	Energisparingsprodukt	Yes	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W	Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate	
lyskildestrøm (maks.)	420 mA			
lyskildestrøm (min.)	290 mA			
Starttid (nom.)	0,5 s			

# CorePro LED PLL

Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	871869673976100
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
EAN/UPC – produkt	8718696739761




Bestillingskode	73976100
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001381702
Nettovekt (stykk)	0,160 kg

## Målskisse

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm

### PLED 230V 16-36W 2100lm 6500K 2G11

## Fotometriske data





### LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

### LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 865 2100lm



# CorePro LED PLL

## Levetid



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

