



SceneSwitch Glühlampenform

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand.;Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Technische Typeneinstellung(en)	1.6/3/7.5-16/30/60 W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [CCT von 2700 K/ 2500 K/2200 K]
Lichtstromeinstellung(en)	150/320/806 lm
Lichtstromeinstellung(en) (nom.)	150/320/806 lm
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Farbtemperatureinstellung(en)	2700/2500/2200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	107.47 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
--	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Leistungseinstellung(en)	1.6/3/7.5 W
Lampenstrom (Nom)	60 mA
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	45 °C


Dimmen	
Dimmbar	Nein

SceneSwitch Glühlampenform

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869674309600
Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

EAN/UPC - Produkt	8718696743096
Bestellcode	74309600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	929001383801
Nettogewicht (Einzelteil)	0.034 kg



Abmessungsskizzen



A60 230V 7-60W 2700-2500-2200K E27 ND


Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	112 mm

Photometrische Daten




SceneSwitch Glühlampenform

Photometrische Daten




Classic SSW LEDbulb 16-30-60W E27 A60 827-825-822 CL

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

