

SceneSwitch LEDbulbs

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

Vissa situationer kräver ett kallt ljus och ibland passar det bättre med en mjuk varmvit glöd. Med Philips SceneSwitch LED-ljuskällor får du flera olika ljusinställningar i en och samma lampa. Du behöver inte ens en dimmer! SceneSwitch ger dig optimalt ljus för avslappning, hobbyer, rekreation eller arbete. Allt du behöver är din befintliga ljusbrytare – ingen extra installation krävs.

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Färgbeteckning	Varm/extra varm/mycket varm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	107,47 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	1,6 3 7,5 W

Lampström (nom)	60 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EyeComfort	Ja

SceneSwitch LEDbulbs

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT
Fullständigt produktnamn	LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT
Full EOC	871869674309600
Beställningsnummer	74309600

Måttskiss




Materialnummer (12NC)	929001383801
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696743096
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC – Hölje	8718696743102

Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT	60 mm	112 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT



Light Distribution Diagram – LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT




General uniform lighting – LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND 1SRT

