

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|--------------------|
| Patice | E27 [E27] |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h |
| Cyklus přepínání | 20 000x |
| Technický typ | 8-75W |
| Light Technical | |
| Kód barvy | 840 [CCT 4 000 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 1055 lm |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1055 lm |
| Barevné konstrukce | Chladná bílá (CW) |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 131,88 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |
| Operating and Electrical | |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 8 W |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Proud zdroje (jmen.) | 60 mA |
| Ekvivalentní příkon | 75 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,5 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |

| Temperature | |
|---------------------------|-------|
| Maximální teplota (jmen.) | 48 °C |



| Controls and Dimming | |
|----------------------|----|
| Regulovatelné | Ne |

| Mechanical and Housing | |
|------------------------|-----------|
| Úprava žárovky | Čirá (CL) |

| Approval and Application | |
|------------------------------------|-------|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A++ |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 8 kWh |

Žárovky LEDbulbs s klasickými vlákny

Životnost



LEDbulb 75W E27 827 CL A60

LEDbulb 75W E27 827 CL A60

