


PHILIPS

Lighting



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	20000X
Τεχνικός τύπος	8-75W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	1055 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	1055 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	131,88 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	60 mA
Αντίστοιχη ισχύς	75 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	48 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
Έγκριση και εφαρμογή	
Επικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++

Classic filament LEDbulbs

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869674261700
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
EAN/UPC	8718696742617
Κωδικός παραγγελίας	74261700

Local Code	CLED8E27840
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001384102
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,030 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Bulb A60 230V 9-75W 1055lm 4000K E27 ND


Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

Φωτομετρικά δεδομένα





LEDbulb 75W E27 840 CL A60

LEDbulb 75W E27 827 CL A60



Classic filament LEDbulbs

Διάρκεια ζωής



LEDbulb 75W E27 827 CL A60

LEDbulb 75W E27 827 CL A60

