

Bombillas LED de filamento clásico

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.055 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	131,88 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	8 W
Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Equivalente de potencia	75 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	48 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	8 kWh

Bombillas LED de filamento clásico

EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
Full EOC	871869674261700



Código de pedido	74261700
Código 12NC	929001384102
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696742617
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696742624

Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Bombillas LED de filamento clásico

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

