

Lampes LED à filament classiques

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Avec leur conception classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes traditionnelles.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Type technique	8-75W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	1055 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1055 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	131,88 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	8 W
Courant lampe (nom.)	60 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	48 °C


Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Lampes LED à filament classiques

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869674261700
Désignation Produit	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL
	CL

Code barre produit (EAN)	8718696742617
Code de commande	74261700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001384102
Poids net (pièce)	0,030 kg


Schéma dimensionnel




Bulb A60 230V 9-75W 1055lm 4000K E27 ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

Données photométriques




LEDbulb 75W E27 840 CL A60





LEDbulb 75W E27 827 CL A60

Lampes LED à filament classiques

Données photométriques



Durée de vie



LEDbulb 75W E27 827 CL A60

LEDbulb 75W E27 827 CL A60

