




Becuri LEDbulbs clasice cu filament

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.055 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	131,88 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	8 W
Curent lampă (nom.)	60 mA
Echivalent putere	75 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	48 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Formă bec	A60 [A 60 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
EyeComfort	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CLA
Numele complet al produsului	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CLA



Full EOC	871869674261700
Cod de comandă	74261700
Număr material (12NC)	929001384102
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696742617
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696742624

Cote



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60 mm	104 mm

Date fotometriche



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL

