



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter, private hjem og restauranter. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]
Nominal levetid (nom.)	40000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	7.5-43W
Lysteknisk	
Farvekode	927
Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Lysstrøm (nom.)	485 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	485 lm
Lysstyrke (nom.)	2400 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Nominal spredningsvinkel	24 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	64,67 lm/W


Farveensartethed	<3
Farvegengivelsesindeks (nom.)	92
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegler på 90° (nominel)	485 lm
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	880 mA
Wattforbrugsækvivalent	43 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	93 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A
Velegnet til effektivbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869673538100

Ordreproduktnavn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D
EAN/UPC – produkt	8718696735381
Ordrekode	73538100
Lokal ordrekode	2057808101
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001386002
Nettovægt (stykke)	0,034 kg



Målkitse



MR16 12V 8-43W 550lm 24D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm


Fotometriske data



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data



Levetid

