



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Durata nominale	40.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	927
Angolo del fascio (Nom)	24 °
Flusso luminoso	485 lm
Intensità luminosa (Nom)	2.400 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	64,67 lm/W
Uniformità del colore	<3

Indice di resa cromatica (CRI)	92
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	485 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	7,5 W
Corrente lampada (Nom)	880 mA
Potenza equivalente	43 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	93 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Sì
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

Disegno tecnico




Fotometrie



Nome completo prodotto	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D
Full EOC	871869673538100
Codice d'ordine	73538100
Codice materiale (12NC)	929001386002
Codice locale	MLGU534392724X
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696735381
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696735398

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5 mm	46 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D

