



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

MASTER LEDspot MV ExpertColor luo lämpimän ja miellyttävän ilmapiirin hotelleihin, kotiin ja ravintoloihin laadukkaalla valaistuksella, jossa on räätälöity valospektri, korkea CRI-arvo ja voimakas himmennystoiminto. Tuloksena saadaan upea valaistuskokemus. Innovatiivinen kaulukseton linssimalli sopii myös lähes mihin tahansa sisustukseen selkeän ja siistiin ulkonäkönsä ansiosta. Voit lisäksi hyötyä koko ExpertColor-perheestä, joka sisältää myös LEDspot LV- ja LEDspot Par-lamput.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	40000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	7.5-43W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	24 °
Valovirta (nim.)	500 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	500 lm
Valovoima (nim.)	2600 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Nimelliskeilakulma	24 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	66,67 lm/W

Väriyhtenäisyys	<3
Värintoistoindeksi (nim.)	92
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	500 lm

Käyttö ja sähkö tiedot


Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Lampun virta (nim.)	880 mA
Vastaa teholtaan	43 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	93 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869673540400

Tilaustuotteen nimi	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D
EAN/UPC – tuote	8718696735404
Tilauskoodi	73540400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001386102
Nettopaino (kappale)	0,034 kg



Mittapiirros



MR16 12V 8-43W 550lm 24D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm


Valonjakotiedot



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 24D MR16

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Valonjakotiedot



Käyttöikä

