



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor помогают создать теплую и комфортную атмосферу в гостиницах, жилых помещениях и ресторанах благодаря превосходному качеству освещения, которого удастся добиться за счет специально настроенного цветового спектра, высокого индекса цветопередачи и функции диммирования. Кроме того, инновационная конструкция линз способна украсить практически любой интерьер за счет своего изящного и лаконичного внешнего вида. В дополнение к этому вы можете воспользоваться преимуществами всего семейства ExpertColor, в состав которого также входят лампы LEDspot MV и LEDspot Par.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Номинальный срок службы	40 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	930 [CCT of 3000K]
Угол пучка света (ном.)	24 °
Светоотдача	500 лм
Сила света (ном.)	2 600 cd
Обозначение цвета	Белый (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	66,67 лм/В
Постоянство цвета	<3
Коэффициент цветопередачи (CRI)	92

Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	500 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	- Hz
Входная частота	- Hz
Энергопотребление	7,5 В
Ток лампы (ном.)	880 mA
Эквивалент мощности	43 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,7
Напряжение (ном.)	ac electronic 12 Вт


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	93 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh
EyeComfort	Да

Чертеж размеров




Фотометрические данные



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D
Полное название продукта	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D
Полный код продукта	871869673540400
Код заказа	929001386102
Материал № (12NC)	929001386102
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696735404
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696735411

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5 mm	46 mm



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D

