



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Το MASTER LEDspot LV ExpertColor δημιουργεί ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα σε ξενοδοχειακούς χώρους, κατοικίες και εστιατόρια. Δημιουργεί αυτήν την ατμόσφαιρα με ανώτερης ποιότητας φωτισμό προσαρμοσμένου φάσματος που έχει υψηλό CRI και δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι μια όμορφη εμπειρία φωτισμού. Επιπλέον, η καινοτόμος σχεδίαση φακού χωρίς διακοσμητικά στοιχεία ταιριάζει σε σχεδόν όλες τις εσωτερικές διακοσμήσεις, χάρη στην καθαρή και λιτή εμφάνιση. Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε ολόκληρη την οικογένεια ExpertColor, η οποία περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LEDspot MV και LEDspot Par.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU5.3 [GU5.3]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	40.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	940 [CCT of 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	24 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	520 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	2.800 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	69,33 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<3

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	520 lm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	- Hz
Συχνότητα εισόδου	- Hz
Κατανάλωση ενέργειας	7,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	880 mA
Αντίστοιχη ισχύς	43 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0.7
Τάση (ονομ.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) 93 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα MR16 [2 ιντσες/50 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης Ναι

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 9 kWh

EyeComfort Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Πλήρες όνομα προϊόντος

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W

MR16 940 24D

Full EOC

871869673542800

Κωδικός παραγγελίας

73542800

Αρ. υλικού (12NC)

929001386202

Τοπικός κωδικός

MLED8MR169424D

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη

8718696735428


Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

10

EAN/UPC - Κιβώπο



8718696735435

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5 mm	46 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16
940 24D

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940
24D

