



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un ambiente cálido y confortable para establecimientos de hostelería, hogares y restaurantes. Este ambiente se crea con iluminación superior con un espectro personalizado, alto IRC y función de regulación profunda. ¿El resultado? Una hermosa experiencia de iluminación. Además, el diseño innovador de la lente, sin embellecedor, se adapta a casi cualquier decoración interior con su aspecto limpio y elegante. También permite aprovechar al máximo la familia ExpertColor completa, que incluye, además, lámparas LEDspot MV y LEDspot Par.


Datos del producto

Información general		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]	Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	70 %
Vida útil nominal	40.000 hora(s)		520 lm
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Operativos y eléctricos	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	- Hz
Conforme con EU RoHS	Sí	Frecuencia de entrada	- Hz
		Consumo de energía	7,5 W
		Corriente de lámpara (nom.)	880 mA
		Equivalente de potencia	43 W
		Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
		Factor de potencia (fracción)	0,7
		Voltaje (nom.)	ac electronic 12 V
Datos técnicos de la luz			
Código de color	940 [CCT of 4000K]		
Ángulo de haz (nom.)	24 °		
Flujo luminoso	520 lm		
Intensidad luminosa (nom.)	2.800 cd		
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	69,33 lm/W		
Consistencia del color	<3		
Índice de reproducción cromática (IRC)	92		

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	93 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Sí



Plano de dimensiones



Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D
Nombre completo del producto	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D
Full EOC	871869673542800
Código de pedido	73542800
Código 12NC	929001386202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696735428
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696735435

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5 mm	46 mm

Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

