



Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit


Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GU5.3 [GU5.3]		4000 K
Durée de vie nominale	40.000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	69,33 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Cohérence des couleurs	<3
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	92
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	520 lm
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	- Hz
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)	Fréquence d'entrée	- Hz
Flux lumineux	520 lm	Consommation électrique	7,5 W
Intensité lumineuse (nom.)	2.800 cd	Courant lampe (nom.)	880 mA
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Puissance équivalente	43 W

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	93 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	9 kWh


EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D
Nom de produit complet	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D
Code EOC	871869673542800
Code de commande	73542800
Code 12NC	929001386202
Code de commande local	MMRD94024D
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696735428
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696735435

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5 mm	46 mm

Données photométriques



Technical Drawing 14 Page Lighting 1/1 Page 1/1




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D


Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D

