



MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nennlebensdauer (Nom)	40000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	7.5-43W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	927
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
Lichtstrom (Nom)	485 lm
Nennlichtstrom (Nom)	485 lm
Lichtstärke (Nom)	1400 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K


Nennlichtausbeute (Nom)	64,67 lm/W
Farbkonsistenz	<3
Farbwiedergabeindex (Nom.)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Lichtstrom im 90° Winkel	485 lm
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Lampenstrom (Nom)	880 mA
Äquivalente Leistung	43 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.7

MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Temperaturdaten	
Gehäusetemperatur (max)	93 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869673544200
Bestell-Produktname	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696735442
Bestellcode	73544200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001386302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,034 kg



Abmessungsskizzen



MR16 12V 8-43W 550lm 36D 2700K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5 mm	46 mm


Photometrische Daten



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 36D MR16

MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Photometrische Daten



Lebensdauer

