



MASTER LED-spot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

MASTER LED-spot LV ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære til hoteller og restauranter, private hjem og restauranter. Atmosfæren skabes med kvalitetsbelysning, som har et tilpasset spektrum, høj CRI og dyb dæmpning. Resultatet? En smuk belysningsoplevelse. Den innovative linse uden trim er desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit rene og pæne udseende. Desuden kan du anvende hele ExpertColor-familien, der også omfatter LED-spot MV- og LED-spot Par-lyskilder.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farveensartethed	
Sokkel	GU5.3 [GU5.3]		<3
Nominal levetid (nom.)	40000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	92
Interval mellem tænd/sluk	50000X	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Teknisk type	7.5-43W	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	500 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	930 [CCT af 3000K]	Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Lyskildens strømstyrke (nom.)	880 mA
Lysstrøm (nom.)	500 lm	Wattforbrugsækvivalent	43 W
Lysstrøm (nominel) (nom.)	500 lm	Opstarttid (nom.)	0.5 s
Lysstyrke (nom.)	1550 cd	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Effektfaktor (nom.)	0.7
Nominal spredningsvinkel	36 °	Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	66.67 lm/W		

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	93 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A
Velegnet til effektivbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869673546600

Ordreproduktnavn	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D
EAN/UPC – produkt	8718696735466
Ordrekode	73546600
Lokal ordrekode	2057808143
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001386402
Nettovægt (stykke)	0,030 kg



Målskitse



MR16 12V 8-43W 550lm 36D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm


Fotometriske data



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 36D MR16

MASTER LED-spot ExpertColor LV

Fotometriske data



Levetid

