



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for hoteller og arrangementslokaler, boliger og restauranter. Det skaper en slik atmosfære med overlegen belysning som har et tilpasset spekter, høy CRI og funksjoner for dyp dimming. Resultatet? En vakker belysningsopplevelse. I tillegg passer det innovative, minimalistiske linsedesignet med nesten alle typer interiør med sitt rene og ryddige utseende. Videre kan du dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MV- og LEDspot Par-lyskilder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]
Nominell levetid (nom.)	40000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	7.5-43W

Teknisk belysning	
Fargekode	930 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	500 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	500 lm
Lysintensitet (nom.)	1550 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lyskjeglevinkel (nominell)	36 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	66,67 lm/W

Fargesamsvar	<3
Fargegjengivelse (nom)	92
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	500 lm

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	7.5 W
lyskildestrom (nom.)	880 mA
Effekten som tilsvarer	43 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spenning (nom.)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 93 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL) A

Egnet til effektbelysning Yes

Energiforbruk kWh/1000 t 9 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode 871869673546600

Produktnavn for bestilling

MASTER LED ExpertColor LED
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

EAN/UPC – produkt

8718696735466

Bestillingskode

73546600

Teller – antall per pakke

1

Teller – pakker per utvendige boks

10


Materialenr. (12NC)

929001386402

Nettvekt (stykk)

0,030 kg

Målskisse



MR16 12V 8-43W 550lm 36D 3000K GU5.3 D


Product

D


C

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 50,5 mm 46 mm
930 36D

Fotometriske data




Calculation: Photometric Data Page 11



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 36D MR16

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriske data



Levetid

