



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

MASTER LEDspot MV ExpertColor luo lämpimän ja miellyttävän ilmapiirin hotelleihin, kotiin ja ravintoloihin laadukkaalla valaistuksella, jossa on räätälöity valospektri, korkea CRI-arvo ja voimakas himmennystoiminto. Tuloksena saadaan upea valaistuskokemus. Innovatiivinen kaulukseton linssimalli sopii myös lähes mihin tahansa sisustukseen selkeän ja siistiin ulkonäkönsä ansiosta. Voit lisäksi hyötyä koko ExpertColor-perheestä, joka sisältää myös LEDspot LV- ja LEDspot Par-lamput.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	940 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta	520 lm
Valovoima (nim.)	1 650 cd
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	69,33 lm/W
Väriyhtenäisyys	<3
Värintoistoindeksi (CRI)	92
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	520 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	7,5 W
Lampun virta (nim.)	880 mA
Vastaa teholtaan	43 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	ac electronic 12 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	93 °C

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	MR16 [2 tuumaa / 50 mm]
-------------------	-------------------------

Merkinnät ja luokitukset

Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
--------------------------------	-------

Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
----------------------------	-------


EyeComfort	Kyllä
------------	-------

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
---------------------	--


Koko tuotenimi	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Full EOC	871869673548000
Tilauskoodi	73548000
Tuotekoodi (12NC)	929001386502
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696735480
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696735497

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

