



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor помогают создать теплую и комфортную атмосферу в гостиницах, жилых помещениях и ресторанах благодаря превосходному качеству освещения, которого удастся добиться за счет специально настроенного цветового спектра, высокого индекса цветопередачи и функции диммирования. Кроме того, инновационная конструкция линз способна украсить практически любой интерьер за счет своего изящного и лаконичного внешнего вида. В дополнение к этому вы можете воспользоваться преимуществами всего семейства ExpertColor, в состав которого также входят лампы LEDspot MV и LEDspot Par.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Номинальный срок службы	40 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	940 [CCT of 4000K]
Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача	520 лм
Сила света (ном.)	1 650 cd
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	69,33 лм/Вт
Постоянство цвета	<3
Коэффициент цветопередачи (CRI)	92

Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	520 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	- Hz
Входная частота	- Hz
Энергопотребление	7,5 Вт
Ток лампы (ном.)	880 mA
Эквивалент мощности	43 Вт
Время включения (ном.)	0,5 с
Время прогрева до 60 % света	0,5 с
Коэффициент мощности (доля)	0,7
Напряжение (ном.)	ac electronic 12 Вt


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	93 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh
EyeComfort	Да

Чертеж размеров




Фотометрические данные



Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Полное название продукта	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Полный код продукта	871869673548000
Код заказа	929001386502
Материал № (12NC)	929001386502
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696735480
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696735497

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

