



# Филаментные светодиодные лампы серии Classic

## LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR

Истинная красота светодиодных ламп линейки LED Classic заключается не только в дизайне, но и в невероятной энергоэффективности и долговечности. Они до 90% экономичнее и работают в 15 раз дольше, чем лампы накаливания. Таким образом Вы экономите как на оплате счетов, так и на замене ламп. Вас ждут долгие часы прекрасного освещения – столь же яркого, как у ламп . накаливания, и долговечного, как у светодиодных ламп.

### Данные о продукции

| Общая информация                            |                    | Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.) |             |
|---|--------------------|--|-------------|
| Цоколь                                      | E27 [E27]          | 70 %   |             |
| Номинальный срок службы                     | 15 000 часов       |  |             |
| Цикл переключения                           | 20 000             |  |             |
| Осветительная технология                    | LED                |  |             |
| Соответствие стандарту EU RoHS              | Да                 |  |             |
| Технические характеристики освещения        |                    | Эксплуатационные и электрические характеристики                        |             |
| Код цвета                                   | 827 [CCT of 2700K] | Частота сети   | 50 to 60 Hz |
| Светоотдача                                 | 806 лм             | Входная частота  | 50–60 Hz    |
| Обозначение цвета                           | Теплый белый (WW)  | Энергопотребление  | 7 Вт        |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 2700 К             | Ток лампы (ном.)   | 60 mA       |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 115,00 лм/Вт       | Эквивалент мощности  | 70 Вт       |
| Постоянство цвета                           | <6                 | Время включения (ном.)   | 0,5 с       |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | 80                 | Время прогрева до 60 % света   | 0,5 с       |
|   |                    | Коэффициент мощности (доля)  | 0,5         |
|   |                    | Напряжение (ном.)  | 220–240 В   |

## Филаментные светодиодные лампы серии Classic

### Системы управления и регулировка яркости света

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Возможность диммирования | Нет |
|--------------------------|-----|

### Механические компоненты и корпус

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Финишная обработка колбы | Прозрачный    |
| Форма колбы              | A60 [A 60 мм] |

### Соответствие требованиям и область применения


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч | 7 kWh  |
| Регистрационный номер EPREL      | 387390 |

### Данные об изделии

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Название продукта для заказа | LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND<br>APR |
|------------------------------|--|



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Полное название продукта              | LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND<br>APR |
| Полный код продукта                   | 871869676526500                          |
| Код заказа                            | 929001387318                             |
| Материал № (12NC)                     | 929001387318                             |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1  |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718696765265                            |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 12                                       |
| EAN/UPC — короб                       | 8718696765272                            |

### Чертеж размеров



| Product                               | D     | C      |
|---------------------------------------|-------|--------|
| LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR | 60 мм | 104 мм |

### Фотометрические данные




General uniform lighting - LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR


# Филаментные светодиодные лампы серии Classic

## Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic 7-70W A60 E27 WW CL ND APR

