



Classic filament LEDbulbs



CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	Si
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz


Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	60 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	ST64

Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh
Numero di registrazione EPREL	387392
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Full EOC	871869674275400
Codice d'ordine	74275400
Codice materiale (12NC)	929001387602
Codice locale	PHILEDST6460
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696742754
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696742761

Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL


Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

