



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	115,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7 W
Lampström (nom)	60 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	45 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	ST64

Classic filament LEDbulbs

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	387392
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL
Full EOC	871869674275400



Beskrivning av lokal kod	8293216
Beställningsnummer	74275400
Materialnummer (12NC)	929001387602
Lokal kod	8293216
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696742754
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696742761

Måttskiss



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL


Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL

