



Bombillas LED de filamento clásico



CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	806 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz


Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	60 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	G93 [G 93 mm]

Bombillas LED de filamento clásico

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	E
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	400289
EyeComfort	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL



Full EOC	871869674271600
Código de pedido	74271600
Código 12NC	929001387902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696742716
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8718696742723

Plano de dimensiones



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	95 mm	140 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL


Bombillas LED de filamento clásico

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL

