



PL-C/T

8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1

Les lampes PLED à 4 broches et à 2 broches sont une solution DEL abordable pour remplacer les lampes fluocompactes. Le produit fournit un effet d'éclairage naturel dans de nombreuses applications d'éclairage, ainsi que des économies d'énergie instantanées. C'est une solution respectueuse de l'environnement. Elles peuvent remplacer les lampes fluocompactes de 13 W, 26 W et 32 W.

Données du produit


Renseignements généraux			
Culot-Base	G24q	Courant de la lampe (max.)	550 mA
Durée de vie nominale	50 000 h	Courant de la lampe (min.)	150 mA
Cycle de commutation	50 000	Équivalent de puissance	26 W
Lighting Technology	LED	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0,5 s
Données techniques sur l'éclairage		Facteur de puissance (fraction)	0,9
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]	Tension (nom.)	120 V
Angle du faisceau (nom.)	120 °	Tension (nom.)	120 V
Flux lumineux	850 lm	Type UL	Type A UL
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)	Température	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W	T boîtier maximum (nom.)	60 °C
Constance de la couleur	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Intensité variable	Oui
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Mécanique et boîtier	
Fonctionnement et électricité		Fin des ampoules	Givré
Line Frequency	20000-100000 Hz	Matériau de l'ampoule	Plastique
Fréquence d'entrée	20000-100000 Hz	Longueur du produit	200 mm
Consommation	8,5 W		

PL-C/T

Forme de l'ampoule	PL-C; PL-T
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Marques d'homologation	Conformité aux directives RoHS Certificat UL Certificat KEMA-KEUR Conformité DLC
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard
Conditions d'utilisation	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	Yes



Données de produit	
Nom du produit de la commande	8.5PL-C/T/COR/ 26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1
Nom complet du produit	8.5PL-C/T/COR/ 26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1
Code de commande	458364
Numéro de matériau (12 CN)	929001388004
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677458362
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677472554

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
8.5PL-C/T/COR/ 26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1	24,3 mm	28,4 mm	128,3 mm	147,5 mm	163,1 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 8.5PL-C/T/COR/
26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1


General uniform lighting - 8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1

Données photométriques




Light Distribution Diagram - 8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1



Lumen Maintenance Diagram - 8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1




Life Expectancy Diagram - 8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1



Life Expectancy Diagram - 8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM 10/1

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 8.5PL-C/T/COR/26H-827/IF8/P/4P/DIM
10/1

