



# PL-C/T

## 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1

Les lampes PLED à 4 broches et à 2 broches sont une solution DEL abordable pour remplacer les lampes fluocompactes. Le produit fournit un effet d'éclairage naturel dans de nombreuses applications d'éclairage, ainsi que des économies d'énergie instantanées. C'est une solution respectueuse de l'environnement. Elles peuvent remplacer les lampes fluocompactes de 13 W, 26 W et 32 W.


### Données du produit

| Renseignements généraux                   |                    |                                                     |                |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Culot-Base                                | GX24q              | Courant de la lampe (max.)                          | 550 mA         |
| Durée de vie nominale                     | 50 000 h           | Courant de la lampe (min.)                          | 150 mA         |
| Cycle de commutation                      | 50 000             | Équivalent de puissance                             | 26 W           |
| Lighting Technology                       | LED                | Temps d'allumage (nom.)                             | 0,5 s          |
| Conformes aux directives EU RoHS.         | Oui                | Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux | 0.5 s          |
| Données techniques sur l'éclairage        |                    | Facteur de puissance (fraction)                     | 0.9            |
| Code de couleur                           | 835 [CCT of 3500K] | Tension (nom.)                                      | 120 V          |
| Angle du faisceau (nom.)                  | 120 °              | Type UL                                             | Type A UL      |
| Flux lumineux                             | 1 200 lm           | Température                                         |                |
| Désignation de couleur                    | Blanc (BLC)        | Plage de température ambiante                       | -20 °C à 45 °C |
| Température de couleur proximale (nom.)   | 3500 K             | T boîtier maximum (nom.)                            | 60 °C          |
| Efficacité lumineuse (nominale)           | 114,00 lm/W        | Commandes et gradation                              |                |
| Constance de la couleur                   | <6                 | Intensité variable                                  | Oui            |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)        | 82                 | Mécanique et boîtier                                |                |
| Llmf à la fin de la durée nominale (nom.) | 70 %               | Fin des ampoules                                    | Givré          |
| Fonctionnement et électricité             |                    | Matériau de l'ampoule                               | Plastique      |
| Line Frequency                            | 20000-100000 Hz    | Longueur du produit                                 | 100 mm         |
| Fréquence d'entrée                        | 20000-100000 Hz    |                                                     |                |
| Consommation                              | 10,5 W             |                                                     |                |

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme de l'ampoule                               | PL-C; PL-T                                                                             |
| Approbation et utilisation                       |                                                                                        |
| Produit écoénergétique                           | Oui                                                                                    |
| Marques d'homologation                           | Conformité aux directives RoHS<br>Certificat UL Certificat KEMA-KEUR<br>Conformité DLC |
| Consommation d'énergie en kWh/1000 h             | - kWh                                                                                  |
| Certifications énergétiques                      | DLC Standard                                                                           |
| Conditions d'utilisation                         |                                                                                        |
| peut-il être utilisé dans des luminaires fermés? | Yes                                                                                    |


|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Données de produit                           |                                              |
| Nom du produit de la commande                | 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/<br>DIM10/1 |
| Nom complet du produit                       | 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/<br>DIM10/1 |
| Code de commande                             | 458422                                       |
| Numéro de matériau (12 CN)                   | 929001388604                                 |
| Numérateur – Quantité par emballage          | 1                                            |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier                    | 046677458423                                 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 10                                           |
| EAN/CUP – Boîte                              | 50046677472813                               |

Schéma dimensionnel




| Product                                      | D1      | D2    | A1      | A2       | A3       |
|----------------------------------------------|---------|-------|---------|----------|----------|
| 10.5PL-C/T/COR/26V-835/<br>IF13/P/4P/DIM10/1 | 24,3 mm | 29 mm | 99,9 mm | 109,9 mm | 125,5 mm |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/  
DIM10/1




General uniform lighting - 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1

Données photométriques




Light Distribution Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1



Lumen Maintenance Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1




Life Expectancy Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1



Life Expectancy Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/DIM10/1

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 10.5PL-C/T/COR/26V-835/IF13/P/4P/  
DIM10/1

