



# T8

## EasySmart IR Programming Tool 10/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

### Données du produit

Renseignements généraux		Nom complet du produit	
Lighting Technology	LED	EasySmart IR Programming Tool 10/1	
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Code de commande	473504
Fonctionnement et électricité		Numéro de matériau (12 N.C.)	929001390604
Consommation	1 W	Numérateur – Quantité par emballage	1
Données de produit		EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677473501
Nom du produit de la commande	EasySmart IR Programming Tool 10/1	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
		EAN/CUP – Boîte	50046677473506