



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integroi LED-valonlähteen perinteiseen loistelampun muotoon. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 on ihanteellinen ratkaisu asiakkaille, joilla on korkeat valaistusvaatimukset ja jotka haluavat maksimoida lisäarvon käyttöiän aikana. Investoinnin takaisinmaksuaika jää lyhyeksi ja omistamisen kokonaiskustannukset edullisiksi energiansäästöjen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Lampun virta (suurin)	
Kanta	G5 [ G5]	Lampun virta (min.)	350 mA
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h	Syttymisaika (nim.)	150 mA
Kytkeäjäjakso	50000X	Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
B50L70	50000 h	Tehokerroin (nim.)	0.9
Valon tekniset tiedot		Jännite (nim.)	40-60 V
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]	Lämpötila	
Valovirta (nim.)	1000 lm	T-ympäristö (maks.)	45 °C
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1000 lm	T-Ympäristö (min.)	-20 °C
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K	T-varastointi (maks.)	65 °C
Väriyhtenäisyys	<6	T-varastointi (min.)	-40 °C
Värintoistoindeksi (nim.)	83	T-kotelo, maksimi (nim.)	65 °C
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Käyttö ja sähkö tiedot		Himmennettävä	Ei
Syöttötaajuus	35000-70000 Hz		
Power (Rated) (Nom)	8 W		

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 600 mm

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL) A+

Energiaa säästävä tuote Yes

Hyväksyntämerkinnät CE merkintä RoHS compliance KEMA  
Keur certificate


Energiankulutus kWh/1000 h 10 kWh

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871869674323200

Tilaustuotteen nimi	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
EAN/UPC – tuote	8718696743232
Tilauskoodi	74323200
Sähkönumero	4721591
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001390702
Nettopaino (kappale)	0,080 kg



## Mittapiirros



TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

## Valonjakotiedot




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Valonjakotiedot




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

## Käyttöikä




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Käyttöikä



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

